

WVI00018



Visiera in policarbonato progettata per l'applicazione su tutti i caschi della serie Plasma, Superplasma e HP. Conforme alla norma EN 166 per la protezione degli occhi dei lavoratori da impatti energetici di medio livello. Si applica con il set di viti per visiera Plasma V2. Si alza e si abbassa in modo sicuro. Disponibile in 3 opzioni di colore della lente per vari livelli di trasmissione della luce.

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
Policarbonato



STANDARD
EN 166 / EN 14458
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)
ANSI Z87.1



CLASSE OTTICA
1



PESO
80 g



CATEGORIA
II



LUNGHEZZA
110 mm

TECNOLOGIE



ANTIAPPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



ANTIGRAFFIO

Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



LENTE PANORAMICA

Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



BORDO ANTITAGLIO

Progettata con un bordo antitaglio per maggior sicurezza e comodità.



PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLO

Progettata con un profilo superiore in gomma per proteggere dal sudore e aumentare il comfort.



RESISTENZA AD IMPATTI A TEMPERATURE ESTREME

Progettata per resistere agli impatti a temperature estreme per l'applicazione in una varietà di ambienti.



COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI

Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.



RESISTENZA AD ABRASIONI E POLVERE

Progettata con una protezione contro le abrasioni e la polvere.

MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURE
WVI00018-500	CLEAR	EN 14458:2018 KASK V2B YY/MM = ⊙ BT KN 2C-1,2 CE 2C-1,2 KASK EN 166 1 BT K N ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00018-510	SMOKE	EN 14458:2018 KASK V2B YY/MM = ⊙ BT KN 5-1,4 CE 5-1,4 KASK EN 166 1 BT K N ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00018-520	SILVER MIRROR	EN 14458:2018 KASK V2B YY/MM = ⊙ BT KN 5-2,5 CE 5-2,5 KASK EN 166 1 BT K N ANSI Z87+ U6 X D3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo.

Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

COLLEZIONE V2 PLUS VISOR



WVI00018-500
VISOR V2 PLUS
CLEAR



WVI00018-510
VISOR V2 PLUS
SMOKE



WVI00018-520
VISOR V2 PLUS
SILVER MIRROR



WAC00005
ADAPTERS

3 10
YEARS YEARS
GUARANTEE SHELF LIFE

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION